

ejendals

Par de guantes Tegera® 877, Talla de los guantes: 10



Datos de pedido

Número de pedido	094313 10
GTIN	7340118398242
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 877. Extremadamente delgado para una alta comodidad con la máxima sensibilidad. Guante antiestático para aplicaciones **ESD**. Apto también para el manejo de **pantallas táctiles**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Quality Dress	TEGERA 877
Talla de guante	10
Contenido	6
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil

propiedad electrostática	EGB/ESD
EN 388	3120X
Material de base	Nailon
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	azul / negro
Tecnología de punto	18G
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso