

ejendals

Par de guantes Tegera® 806, Talla de los guantes: 11



Datos de pedido

Número de pedido	094572 11
GTIN	7340118396828
Clase de artículo	04R

Descripción

Ejecución:

Tegera® 806. Guantes protectores frente a cortes sin recubrimiento. Ideal para el uso en ámbitos secos. Tecnología de punto fino de galga 18 para un tacto máximo en la punta de los dedos. Apta para **puestos de trabajo ESD.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas.

No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Talla de guante	11
Quality Dress	TEGERA 806

Contenido	6
Tecnología de punto	18G
propiedad electrostática	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Material de base	Carbono, fibra de vidrio, poliéster, spandex
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes