

**Garant****Soporte para plaquitas Vario plus Eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274510 2
GTIN	4067263962243
Clase de artículo	21U

**Descripción****Idóneo para:**

Soporte de apriete Vario plus Eco n.º 274500; 274503; 274530.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

**Nota:**

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado  $t_{\max} = 21$  mm se limita a  $\varnothing$  de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para  $\varnothing$  de pieza de trabajo de  $> 150$  mm, se aplica  $t_{\max} = 17$  mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado  $t_{\max} = 28$  mm se limita a  $\varnothing$  de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para  $\varnothing$  de pieza de trabajo de  $> 150$  mm, se aplica  $t_{\max} = 24$  mm.

**Descripción técnica**

Profundidad máxima de corte $t_{\max}$ .	21 mm
Tornillo de amarre	279815 9
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749

Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas