

Garant**Soporte para plaquitas Vario plus Eco recta, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274510 3
GTIN	4067263886198
Clase de artículo	21U

Descripción**Idóneo para:**

Soporte de apriete Vario plus Eco n.º 274500; 274503; 274530.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado $t_{\max} = 21$ mm se limita a \varnothing de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para \varnothing de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica $t_{\max} = 17$ mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado $t_{\max} = 28$ mm se limita a \varnothing de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para \varnothing de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica $t_{\max} = 24$ mm.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749
Profundidad máxima de corte t_{\max} .	21 mm
Tornillo de amarre	279815 9

Serie	Vario Plus Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas