

**Garant****Soporte de apriete Vario plus eco recto 0°, derecha, Anchura del mango b: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274500 20
GTIN	4067263120445
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

**Idóneo para:**

Soporte para plaquitas Vario plus eco n.º 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 317906 – 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

**Descripción técnica**

Longitud total L	112,5 mm
Anchura del mango b	20 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
Pinza para bornes	279928 7
Tornillo de apriete	279815 24

Tornillos de montaje	279815 9
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete