

Garant**Soporte de apriete Vario plus Eco recto 0°, derecha, Anchura del mango b: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274500 25
GTIN	4067263120452
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus eco n.º 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master Eco n.º 317906 – 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Longitud total L	127,5 mm
Anchura del mango b	25 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Tornillo de apriete	279815 24
Pinza para bornes	279928 7

Tornillos de montaje	279815 9
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete