

Garant**Soporte para plaquitas Vario plus Eco recta, izquierda, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274511 3
GTIN	4067263120421
Clase de artículo	21U

Descripción**Idóneo para:**

Soporte de apriete Vario plus Eco n.º 274501; 274502; 274531.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes de apriete).

Nota:

Para anchuras de tronzado de 2 mm y 3 mm, la profundidad de tronzado $t_{\max} = 21$ mm se limita a \varnothing de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para \varnothing de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica $t_{\max} = 17$ mm. Para anchuras de tronzado de 4 mm, la profundidad de tronzado $t_{\max} = 28$ mm se limita a \varnothing de pieza de trabajo de hasta 150 mm. Para \varnothing de pieza de trabajo de > 150 mm, se aplica $t_{\max} = 24$ mm.

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte t_{\max} .	21 mm
Serie	Eco
Plaquita de corte adecuada	N.º 273656 – 273749

Tornillo de amarre	279815 9
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas