

Garant**Soporte de apriete Vario plus Eco acodado 90°, derecha, Anchura del mango b: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274502 20
GTIN	4067263120483
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus Eco n.º 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 317906 – 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

L ₁	54 mm
Anchura del mango b	20 mm
Longitud total L	85 mm
L ₂	16 mm
Tornillos de montaje	279815 9

Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete