

Garant**Soporte de apriete Vario plus Eco recto 0°, izquierda, Anchura del mango b: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274501 25
GTIN	4067263120476
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus Eco n.º 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 317906 – 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

Longitud total L	127,5 mm
Anchura del mango b	25 mm
L ₂	43,5 mm
L ₁	54 mm
Pinza para bornes	279928 7
Tornillos de montaje	279815 9

Tornillo de apriete	279815 24
Serie	Vario Plus Eco
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete