


Garant**Soporte de apriete Vario plus eco acodado 90°, izquierda, Anchura del mango b: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274503 20
GTIN	4067263133056
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus eco n.º 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 317906 – 319136. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas) n.º 269207 y 269208.

Descripción técnica

L ₁	54 mm
Anchura del mango b	20 mm
Tornillos de montaje	279815 9
L ₂	16 mm

Longitud total L	85 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de apriete