

**Roedora de batería, Tipo: M12FNB16-0****Datos de pedido**

Número de pedido	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Clase de artículo	03L

Descripción**Ejecución:**

Roedora de batería extremadamente ligera con función de arranque Auto-Control (la velocidad de corte aumenta lentamente tras el arranque) para una profundidad de trabajo de hasta 168 mm.

- **Cambio de dirección de corte sin herramientas en intervalos de 90°.**

Suministro:

Sin batería ni cargador, en caja.

Incluye 2 soportes para troqueles en versión larga y corta.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.º 073808 – 073840

Descripción técnica

Tensión de batería	12 V
Suministro de energía	a batería
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s ²
Ancho de corte	5 mm

Peso	1 kg
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo HB 12 V
Radio de la curva más pequeña	40,7 mm
rendimiento de corte máximo en acero	1,6 mm
rendimiento de corte máximo en aluminio	2,1 mm