

**mimatic**  
Tool Systems
**Soporte base Mango Weldon, Tipo: 19/30**

**Datos de pedido**

Número de pedido	218205 19/30
GTIN	2050001737304
Clase de artículo	29B

**Descripción**
**Ejecución:**

Fijación de las hojas de sierra con un tornillo en el centro. **Interfaz Quadrogon** para mejorar la transmisión de fuerza y la rigidez a la torsión.

**Suministro:**

Incluye disco de sujeción y tornillo de amarre.

Refrigeración interior: sí

Ø cuello  $d_1$ : 30 mm

Longitud collar  $L_1$ : 55 mm

Longitud total  $L_{tot}$ : 128 mm

Ø de mango  $D_s$  h6: 32 mm

Disco de sujeción: 219846

Tornillo de amarre: 219838 (SW3; 10,5 Nm)

**Descripción técnica**

Disco de sujeción	219846
Ø cuello $d_1$	30 mm
Longitud total $L_{tot}$	128 mm
Ø de mango $D_s$ h6	32 mm
Longitud collar $L_1$	55 mm
Tornillo de amarre	219838 (SW3; 10,5 Nm)

Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de disco

---

## Accesorios

Disco de sujeción	219846
Tornillo de amarre	219838