



Lámpara de trabajo W6R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Robusta, flexible, versátil: la Ledlenser W6R Work demuestra su eficacia cuando las cosas se ponen difíciles, por ejemplo, en conductos de cables o compartimentos de motor. Además de la fijación flexible mediante soporte, imán o gancho, la lámpara de trabajo compacta destaca por su cabezal abatible y giratorio que ilumina incluso los lugares más estrechos. El patrón de luz típico de Ledlenser garantiza precisión, ya sea para grandes áreas o zonas específicas. La potente batería se puede recargar con USB-C. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja. Lámpara de trabajo flexible con dos fuentes de luz para una iluminación amplia o puntual. Cabezal de lámpara plegable (180°) y giratorio (270°) para iluminar áreas de trabajo estrechas. Carcasa de plástico robusta con una estructura superficial antideslizante. Montaje flexible con soporte, imán y gancho metálico plegable. Eficiente batería de iones de litio, fácilmente recargable con USB-C, con batería e indicador de nivel de carga.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	2,5 Ah
Bombilla	Módulo LED

Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	W6R Work
Peso	180 g
Temperatura de color	6000 - 7500 K
Tensión de batería	3,7 V
Corriente de alumbrado	220 - 600 lm
Longitud total	143 mm
Suministro de energía	a batería
Valor CRI	80
Anchura total	31 mm
Duración ilumin.	2 - 6 h
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 54
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo de producto	Lámpara de trabajo