



## Linterna de bolígrafo W2R-WORK



### Datos de pedido

Número de pedido	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Luz precisa y siempre a mano: Ledlenser W2R Work es el bolígrafo recargable y luz de prueba para comerciantes, trabajadores de la construcción y cualquier persona que aprecie una luz fiable en tamaño de bolsillo. La probada calidad de la luz Ledlenser garantiza una iluminación precisa, ya sea en un área amplia utilizando un foco o de forma selectiva con el foco LED del cabezal de la lámpara. Work W2R se puede acoplar fácilmente al bolsillo del pecho con un clip. La potente batería es fácil y rápida de cargar con el USB-C. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja. Luz de prueba compacta con dos fuentes de luz para una iluminación amplia (Flood) o puntual (Spot). Patrón de luz homogéneo premium para una iluminación precisa y uniforme. Carcasa de plástico robusta con una estructura de superficie antideslizante y un práctico clip. Eficiente batería de iones de litio, fácil de cargar con USB-C y con indicador de nivel de carga; el servicio de Ledlenser permite realizar un cambio de la batería. Bloqueo de transporte que protege contra la conexión accidental.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

### Descripción técnica

Tensión de batería	3,7 V
Valor CRI	70

Anchura total	17 mm
Cantidad de baterías contenidas	1
Quality Dress	W2R Work
Temperatura de color	6000 - 7500 K
Capacidad de la batería	0,63 Ah
Bombilla	Módulo LED
Longitud total	176 mm
Clase de protección IP	IP 54
Tipo batería	Ion de litio
Duración ilumin.	1,5 - 7 h
Corriente de alumbrado	60 - 220 lm
Suministro de energía	a batería
Peso	61 g
Zona ATEX	ninguno
Tipo de producto	Lámpara de trabajo