



Lámpara de trabajo W5R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Robusto, fiable, potente: la Ledlenser W5R Work es la iluminación perfecta para la maleta para herramientas de los profesionales. El típico patrón de luz premium de Ledlenser garantiza una iluminación precisa incluso en áreas de trabajo más grandes, ya sea en áreas amplias o específicas. Gracias al imán integrado y los ganchos en el soporte, la W5R Work se puede colocar y alinear de forma flexible en cualquier momento. La potente batería es fácil y rápida de cargar con el USB-C. Otras características inteligentes incluyen el tornillo de metal para apretar el soporte plegable, la superficie estriada para un agarre fuerte y el práctico bloqueo de transporte. Lámpara de trabajo de alta potencia con dos fuentes de luz para una iluminación amplia o puntual. Carcasa de plástico robusta con una estructura superficial antideslizante. Montaje e iluminación flexibles gracias a los ganchos, el imán y el mecanismo plegable. Eficiente batería de iones de litio, fácilmente recargable con USB-C, con batería e indicador de nivel de carga. Bloqueo de transporte que protege contra la conexión accidental.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Valor CRI	80
Peso	153 g

Cantidad de baterías contenidas	1
Duración ilumin.	3 - 6 h
Tensión de batería	3,7 V
Quality Dress	W5R Work
Corriente de alumbrado	220 - 600 lm
Temperatura de color	6000 - 7500 K
Clase de protección IP	IP 54
Tipo batería	Ion de litio
Longitud total	153 mm
Bombilla	Módulo LED
Zona ATEX	ninguno
Anchura total	38 mm
Capacidad de la batería	2,5 Ah
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Lámpara de trabajo