



## Linterna de bolígrafo W2-WORK



### Datos de pedido

Número de pedido	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Clase de artículo	04B

### Descripción

#### Ejecución:

Luz precisa y siempre a mano: Ledlenser W2 Work es el bolígrafo con pilas y luz de prueba para comerciantes, trabajadores de la construcción y cualquier persona que aprecie una luz fiable en tamaño de bolsillo. La probada calidad de la luz Ledlenser garantiza una iluminación precisa, ya sea en un área amplia utilizando un foco o de forma selectiva con el foco LED del cabezal de la lámpara. Work W2 se puede acoplar fácilmente al bolsillo del pecho con un clip. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja. <UL>Las dos pilas AAA suministran energía de forma fiable y sencilla a la lámpara para su próximo uso. Formato compacto de bolsillo de pantalón. Tres opciones de luz, incluida luz de proyector enfocada con lente reflectora en el cabezal de lámpara. Indicador de batería. Imán integrado para la fijación fácil a superficies metálicas (p. ej. a soportes de acero o motores). El mecanismo basculante permite una orientación flexible para la iluminación óptima de la zona de trabajo.

#### Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

### Descripción técnica

Zona ATEX	ninguno
Temperatura de color	6000 - 7500 K

Altura total	176 mm
Peso	42 g
Quality Dress	W2 Work
Tipo de pila	Micro, AAA
Longitud total	24 mm
Suministro de energía	con pilas
Clase de protección IP	IP 54
Corriente de alumbrado	40 - 160 lm
Cantidad de pilas contenidas	2
Bombilla	Módulo LED
Anchura total	17 mm
Valor CRI	70
Duración ilumin.	10 h
Tipo de producto	Lámpara de trabajo