



Lámpara de trabajo W4R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Robusta, versátil, compacta: la lámpara de trabajo Ledlenser W4R WORK es el compañero ligero y fiable para la vida cotidiana del taller. El típico patrón de luz premium de Ledlenser garantiza una iluminación precisa y potente de las áreas de trabajo, ya sea en áreas amplias o específicas. Gracias al imán integrado y al soporte giratorio, la W4R Work se puede colocar y alinear de forma flexible en cualquier momento. La potente batería es fácil y rápida de cargar con el USB-C. Otras características inteligentes incluyen el clip para fijar a la ropa de trabajo o equipamiento, la superficie estriada para un agarre fuerte y el práctico bloqueo de transporte. Lámpara de trabajo compacta con dos fuentes de luz para una iluminación amplia (Flood) o puntual (Spot). Carcasa de plástico robusta con una estructura superficial antideslizante. Montaje e iluminación flexibles gracias al imán y al mecanismo de giro. Eficiente batería de iones de litio, fácilmente recargable con USB-C, con batería e indicador de nivel de carga. Bloqueo de transporte que protege contra la conexión accidental.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Duración ilumin.	2 - 9 h
Anchura total	28 mm

Peso	91 g
Corriente de alumbrado	60 - 220 lm
Valor CRI	70
Cantidad de baterías contenidas	1
Zona ATEX	ninguno
Quality Dress	W4R Work
Bombilla	Módulo LED
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	0,76 Ah
Longitud total	163 mm
Suministro de energía	a batería
Clase de protección IP	IP 54
Tensión de batería	3,7 V
Temperatura de color	6000 - 7500 K
Tipo de producto	Lámpara de trabajo