



Lámpara de clip W1R-WORK



Datos de pedido

Número de pedido	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Clase de artículo	04B

Descripción

Ejecución:

Ultracompacta, potente y versátil: la Ledlenser W1R Work es una lámpara de clip práctica para profesionales, personal de seguridad y aficionados al bricolaje. Se puede fijar fácilmente a la ropa de trabajo, gorras o superficies metálicas con un clip o imán. La probada calidad de luz de Ledlenser garantiza una iluminación precisa con dos niveles de brillo. Gracias a su articulación giratoria de 360° y al cabezal orientable de la lámpara, proporciona iluminación exactamente donde se necesita. La batería integrada es fácil y rápida de cargar con el USB-C. Otras características inteligentes incluyen la superficie estriada para un agarre fuerte, el práctico bloqueo de transporte y la función de advertencia de batería baja.

- **Lámpara de clip recargable ultracompacta con dos niveles de brillo.**
- **Articulación giratoria de 360° y cabezal orientable de la lámpara para una iluminación precisa y flexible.**
- **Fijación flexible con un clip robusto o imán.**
- **Batería de iones de litio integrada, fácilmente recargable con USB-C, con batería e indicador de nivel de carga.**
- **Bloqueo de transporte que protege contra la conexión accidental.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Tensión de batería	3,7 V
Duración ilumin.	1,5 - 7 h
Clase de protección IP	IP 54
Anchura total	38 mm
Quality Dress	W1R Work
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	60 - 220 lm
Bombilla	Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Zona ATEX	ninguno
Longitud total	32 mm
Altura total	76 mm
Temperatura de color	6000 - 7500 K
Peso	392 g
Valor CRI	70
Capacidad de la batería	0,74 Ah
Tipo de producto	Lámpara de trabajo