

**Garant**
**Cono de expansión hidráulica BASIC fino, forma ADB, BT 40 corto, Ø de sujeción D1: 12mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	303825 12
GTIN	4067263239727
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Concentricidad  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

**Aplicación:**

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, cono reductor n.º 302135 – 302187.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	44,5 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	12 mm
Longitud de voladizo medida A	90 mm
Adaptador	BT 40 corto
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	DIN 6359

Forma	ADB
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Ejecución	BT-DC