

Garant
Juego de arrastradores frontales con cono morse / cilíndrico, rotación hacia la derecha, Tipo: 5

Datos de pedido

Número de pedido	327455 5
GTIN	4067263558101
Clase de artículo	31G

Descripción
Ejecución:

- Disco arrastrador frontal constante con ángulo de punta 60° para su uso en torneado y amolado.
- Arrastrador frontal con punta de centrado con resorte y sujeción para una sujeción estable y sin holgura.
- Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada.
- Perfecto en combinación con nuestros puntos rotativos n.º 321720, 311750 o 321770.
- Práctico en Systembox de GARANT 630320.

Suministro:

- 1 cuerpo de base de arrastrador frontal n.º 327465 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
- 2 puntas de centrado n.º 327488.
- 2 platos de arrastre n.º 327470.

Descripción técnica

Ø punta de centrado	12; 16 mm
Ø intervalo de trabajo	21 - 40 mm
Ø intervalo de trabajo	33 - 64 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal

Accesorios

Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico Tipo 5	327465 5
Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha Ø intervalo de trabajo 33-64 mm	327470 33-64
Punta de centrado para arrastrador frontal Ø de puntas de centrado D 12 mm	327488 12
Punta de centrado para arrastrador frontal Ø de puntas de centrado D 16 mm	327488 16
Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha Ø intervalo de trabajo 21-40 mm	327470 21-40