

Garant

Juego de arrastradores frontales con cono morse / cilíndrico, rotación hacia la derecha, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	327455 4
GTIN	4067263557999
Clase de artículo	31G

Descripción

Ejecución:

- Disco arrastrador frontal constante con ángulo de punta 60° para su uso en torneado y amolado.
- Arrastrador frontal con punta de centrado con resorte y sujeción para una sujeción estable y sin holgura.
- Alta precisión de concentricidad gracias a la mecánica completamente rectificada.
- Perfecto en combinación con nuestros puntos rotativos n.º 321720, 311750 o 321770.
- Práctico en Systembox de GARANT 630320.

Suministro:

- 1 cuerpo de base de arrastrador frontal n.º 327465 (adecuado para giro a derecha y a izquierda).
- 2 puntas de centrado n.º 327488.
- 2 platos de arrastre n.º 327470.

Descripción técnica

Ø intervalo de trabajo	17 - 32 mm
Ø intervalo de trabajo	26 - 50 mm
Ø punta de centrado	10; 16 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal

Accesorios

Punta de centrado para arrastrador frontal Ø de puntas de centrado D 16 mm	327488 16
Arrastrador frontal con cono morse / cilíndrico Tipo 4	327465 4
Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha Ø intervalo de trabajo 17-32 mm	327470 17-32
Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a derecha Ø intervalo de trabajo 26-50 mm	327470 26-50
Punta de centrado para arrastrador frontal Ø de puntas de centrado D 10 mm	327488 10