

**Garant**

**Plato de arrastre directamente dentado, rectificado Giro a izquierda, Ø intervalo de trabajo: 11-20mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	327472 11-20
GTIN	4067263558248
Clase de artículo	31G

**Descripción****Ejecución:**

Platos de arrastre de acero de herramientas de alta aleación, **directamente dentados** con geometría de dientes rectificados definida. De este modo, los radios de los bordes están definidos con precisión para una mayor vida útil y un agarre óptimo.

**Idóneo para:**

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.º 327455, 327465.

**Nota:**

**Platos de arrastre compatibles con el antiguo sistema CoAE Röhm n.º 327601/7611/7641/7651.**

**Descripción técnica**

Longitud C	38 mm
Ø círculo de sujeción A	10 mm
Ø intervalo de trabajo	11 - 20 mm
Ø puntas de centrado adecuadas D	4 mm
Tipo de producto	Arrastrador frontal

