



Roedora de batería, Tipo: 71321161



Datos de pedido

Número de pedido	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.**
- **Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.**

Roedora de batería para uso móvil.

- **Manejabilidad óptima gracias a su forma delgada incluso en condiciones de trabajo difíciles.**
- **Muy adecuado para chapa con ondas hasta 1,3 mm de espesor y hasta 85 mm de profundidad de avellanado.**

Roedora flexible con una manejabilidad elevada para chapas, chapas con ondas, chapas onduladas y perfiles delgados.

Suministro:

Incluye L-BOXX, **sin** batería y **sin** cargador.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073851 – n.º 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y n.º 073867. Cargadores en el n.º 073866.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tensión de batería	18 V
Radio de la curva más pequeña	30 mm
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de corte	1,9 m/min
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Grosor máximo de material acero 800 N/mm ²	0,7 mm
Suministro de energía	a batería
Grosor máximo de material acero 400 N/mm ²	1,6 mm
Ancho de corte	5 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	ABLK 18 1.6 E AS
Peso	2,1 kg
Tipo de producto	Roedora