


Garant**Manguito cónico cilíndrico con cono interior, Cono morse/Ø exterior B: 4/45****Datos de pedido**

Número de pedido	327492 4/45
GTIN	4067263558446
Clase de artículo	31G

Descripción**Ejecución:**

Manguitos cónicos rectificadas para la adaptación de vástago cono morse a la tensión cilíndrica en el plato de torno o portapinzas de sujeción. El tope evita el desplazamiento axial en los conos de sujeción.

Idóneo para:

Cuerpo de base del arrastrador frontal n.º 327455; 327465 y Röhm CoAE.

Nota:

Cuando se utiliza en platos de torno, se recomienda girar o rectificar las mordazas de sujeción.

A: 54 mm

Longitud C: 42 mm

Longitud total L: 60 mm

Descripción técnica

Longitud total L	50 mm
A	54 mm
Longitud C	42 mm