



Cortatubos con batería, Tipo: M12PCSS/0



Datos de pedido

Número de pedido	078218 M12PCSS/0
GTIN	4058546370350
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Cortatubos compacto con batería con cabezal de corte inoxidable. **Adaptación automática** al Ø de tubos. **Cortes rápidos**, por ejemplo tubo de Cu Ø 15 mm en menos de 3 segundos. Ancho total de 40 mm, distancia máxima a la pared 40 mm. El suministro se realiza **sin baterías ni cargador**. Cortatubos para **tubos de acero fino** Ø tubo 12–28 mm.

Nota:

Encontrará baterías a partir del n.º 073814.

Descripción técnica

Intervalo de revoluciones	0 - 500 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	M12 PCSS-0
Ø máximo del tubo cobre	12 - 28 mm
Peso	1,5 kg
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tensión de batería	12 V

Ø máximo del tubo de acero fino	12 - 28 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Tipo de producto	Cortatubos