



Sopladores de aire caliente con batería, Tipo: M18BHG



Datos de pedido

Número de pedido	078335 M18BHG
GTIN	4058546029432
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente con batería con un ajuste de temperatura de hasta un máximo de 470°

- **Calentamiento rápido en solo 6 segundos**
- **Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye boquilla reflectora y boquilla reductora.

Nota:

Baterías, juegos de arranque y cargadores adecuados para sistemas Milwaukee de 18 V en el n.º 073808 – n.º 073840.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Suministro de energía	a batería
Número de niveles de temperatura	1
Temperatura del aire	470 °C

Cantidad de baterías contenidas	0
Tensión de batería	18 V
Peso	670 g
Tipo batería	Ion de litio
Caudal de aire	170 l/min
Quality Dress	M18BHG-0
Tipo de producto	Soplador aire caliente