

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo redondo de alambre (verde) Alambre INOX 0,30 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 125X23mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570200 125X23
GTIN	4017359004630
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descripción técnica

Anchura del cepillo	20 mm
Ø de la perforación d ₁	40 mm
Grosor de las cerdas	0,35 mm
Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Longitud de guarnición H ₁	27 mm

Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Ø del cepillo D ₁	125 mm
Tipo de producto	Cepillo circular