

Garant**Surtido de herramientas universal XXL 70 piezas, Número de piezas: 70****Datos de pedido**

Número de pedido	685502 70
GTIN	4067263309154
Clase de artículo	66H

Descripción**Ejecución:**

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 12 caras: 1 ud. n.º 642129 de cada tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Insertos para destornilladores de 6 caras: 1 ud. n.º 643229 de cada tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Mango transversal: 1 ud. n.º 641329 tam. 295

Prolongación: 1 ud. n.º 641029 de cada tam. 75; 125; 250

Articulación cardán: 1 ud. n.º 641629 tam. 1/2

Carraca: 1 ud. n.º 640025 tam. 1/2

Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5

Llaves combinadas de boca / estrella: 1 ud. n.º 613600 de cada tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Alicates universales: 1 ud. n.º 700940 tam. 160

Alicates de boca redonda plana: 1 ud. n.º 713040 tam. 200

Alicates de corte lateral: 1 ud. n.º 724840 tam. 160

Destornillador ranura: 1 ud. n.º 660032 de cada tam. 2; 3,5; 5,5; 6,5

Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2

Juego de llaves acodadas de 6 caras con cabeza esférica: 1 ud. n.º 627132 tam. 9

Cúter: 1 ud. n.º 845020

Inserto para la tapa: 1 ud. n.º 693352

Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 238

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada en L-BOXX®.

Descripción técnica

Peso	11 kg
Clase de protección IP	IP X4
Número de piezas	70
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 11 mm	642129 11
Maleta de plástico organizada L-BOXX® vacía Tipo 238	693330 238
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642129 15
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 75 mm	641029 75
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613600 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642129 14
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613600 11
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643229 5
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 130 mm	641029 130
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 34 mm	642129 34

Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613600 16
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613600 22
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643229 12
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613600 5,5
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642129 21
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643229 14
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713040 200
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613600 8
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613500 15
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641029 255
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640025 1/2
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613600 17
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613600 6
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641629 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 27 mm	642129 27
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642129 18
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643229 10
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642129 13
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613600 7
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 12 mm	642129 12

Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613600 9
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613600 21
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643229 6
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641329 295
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 10 mm	642129 10
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642129 24
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613600 15
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2 mm	660030 2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 8 mm	642129 8
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642129 22
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613600 24
Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm	845020
Inserto para la tapa individual	693352
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642129 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 30 mm	642129 30
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643229 8
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 4 mm	643229 4
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613600 13
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613600 20
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642129 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642129 17
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160

Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613600 19
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613600 18
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613600 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 7 mm	643229 7
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613600 12
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 32 mm	642129 32