



Banco de trabajo móvil con surtido de herramientas universal 137 piezas, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	689100 1
GTIN	4018754344383
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo móvil WB 621 con 7 cajones. Los 2 cajones superiores están equipados con un **surtido de herramientas Stahlwille de 137 piezas**, que consta de lo siguiente: llave, alicates, llave de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas, herramienta de percusión, alicates para anillos de seguridad, destornillador y accesorios. Los 5 cajones restantes se pueden ocupar individualmente.

En la sección del armario hay un estante regulable en altura. La pieza del armario y el banco de trabajo tienen la misma llave. El volumen de suministro incluye 4 llaves.

El surtido de herramientas universal está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el banco de trabajo. El cajón del carro de taller se desbloquea mediante un sistema de cierre centralizado por medio de un cierre cilíndrico lateral con llave extraíble. El banco de trabajo tiene una gran superficie de trabajo con encimera multiplex de abedul, certificado FSC, 1150 × 500 × 30 mm. El cableado es posible a través de dos casquillos de goma y canales para cable extraíble en la parte posterior. Con soporte de rollos de papel y rejilla de orificio lateral para ganchos, por ejemplo, para herramientas más grandes. Las ruedas resistentes al aceite y al ácido (Ø 125 mm) tienen una protección de roscas para proteger los cojinetes de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento.

Suministro:

Banco de trabajo: 1 ud. WB 621

Surtido de llaves, 22 piezas: 1 ud. llave combinada n.º 613500 de cada tam. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

5 uds. llave estrella de carraca tam. 8, 10; 13; 17; 19 mm

1 ud. llave de una boca única con ancho de llave de máx. 34 mm

Juego de alicates, 4 piezas: 1 ud. alicates regulable tam. 240 mm

1 ud. cortadora laterales eléctrica tam. 160 mm

1 ud. alicates de boca redonda plana tam. 200 mm

1 ud. alicates universales tam. 180 mm

Juego de llaves de vasos, 72 piezas: Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada + 1/2 pulgada, 52 piezas

1 ud. surtido de puntas con 1 ud. soporte de destornillador, 21 piezas

Surtido de herramientas de impacto, 7 piezas: 1 ud. martillo de cerrajero tam. 500 g

1 ud. martillo blando tam. 35 mm

1 ud. cincel plano tam. 175 mm

2 ud. extractor de pasadores tam. 150 × 6 mm; 3,4 mm

1 ud. punzón tam. 120 × 4 mm

1 ud. Puntero tam. 100 × 10 mm

Surtido de alicates para arandelas a presión, 4 piezas: 4 uds. tam. A21; A2; J2; J21

Surtido de destornilladores + artículo complementario, 28 piezas: 3 ud. destornillador para ranura tam. 2,5; 4; 10 mm

3 ud. destornillador para Phillips tam. PH1; PH2; PH3

1 ud. juego de llaves acodadas para Torx® interno, 8 piezas

1 ud. juego de llaves acodadas de 6 caras, 9 piezas

1 ud. navaja pelacables

1 ud. cinta métrica enrollable tam. 3 m

1 ud. regla plegable de madera tam. 2 m

1 ud. elevador magnético mini

1 ud. linterna

Nota:**La herramienta se suministra suelta.****Descripción técnica**

Anchura	1150 mm
Altura	1045 mm
Profundidad	500 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul

Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613500 6
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613500 24
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613500 14
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613500 22
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613500 17
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613500 15
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613500 21
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613500 12
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613500 18
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613500 19
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613500 11