

**Garant**
**Surtido de taller, Cantidad de herramientas: 22**

**Datos de pedido**

Número de pedido	955072 22
GTIN	4067263169178
Clase de artículo	91A

**Descripción**
**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Espuma rígida para surtido básico para un cajón completo con superficie útil de 20×20G.

**Idóneo para:**

Bancos de trabajo GridLine Ready-to-go, bancos de trabajo GridLine Vario con carcasa 24G, carcasas GridLine 24G, armarios de herramientas GridLine 24×24G, cajones GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n.º 914590.

**Suministro:**

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955072: 1 ud.

Pie de rey GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 ud.

Micrómetro para exteriores GARANT n.º 420402 tam. 0 – 25: 1 ud.

Cinta métrica enrollable GARANT n.º 462201 tam. 2,5: 1 ud.

Nivel de burbuja GARANT n.º 467010 tam. 250: 1 ud.

GARANT Llave de dos bocas n.º 610600 tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: 1 ud. cada

GARANT Juego de destornilladores acodados de 6 caras con bola de bloqueo n.º 627132 tam. 9: 1 ud.

GARANT Destornillador para ranura n.º 660032 tam. 2,5; 4; 5,5: 1 ud. cada

Destornillador para Phillips GARANT n.º 667702 tam. 1; 2: 1 ud. cada  
 Linterna de bolsillo GARANT n.º 081505 tam. 125: 1 ud.  
 Alicates universal GARANT n.º 700940 tam. 160: 1 ud.  
 Alicates de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 ud.  
 Martillo de cerrajero GARANT n.º 750110 tam. 200: 1 ud.  
 Tijera de trabajo GARANT n.º 769240 tam. 175: 1 ud.  
 GARANT Tenazas llave n.º 813501 tam. 180: 1 ud.  
 Cúter universal GARANT n.º 845020: 1 ud.

## Descripción técnica

Cajones superficie útil en G	20×20
Profundidad en G	20
Anchura en G	20
Ejecución	para cajón de carro de taller
Cantidad de herramientas	22
Profundidad	500 mm
Anchura	500 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

## Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955072	952001 955072
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Micrómetro de exteriores Capacidad de medición 0-25 mm	420402 0-25
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2,5 m	462201 2,5
Nivel de burbujacon imán conmutable Longitud 250 mm	467010 250
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11

Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 17X19 mm	610600 17X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 2,5 mm	660032 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660032 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660032 5,5
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667702 1
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667702 2
Linterna LED con pilas Tipo 125 mm	081505 125
Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 160 mm	700940 160
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	724840 160
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 200 g	750110 200
Tijeras de trabajo con revestimiento de titanio Longitud total 175 mm	769240 175
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813501 180
Cúter universal con mango de 2 componentes con 3 cuchillas, 18 mm	845020