



Surtido de sistema de organización de herramientas para 2 cajones, Tipo: H2



Datos de pedido

Número de pedido	955061 H2
GTIN	4067263169192
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color, señala la falta de herramientas.

Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G x 8 G o 250 x 200 mm) o 1/2 (20 G x 8 G o 500 x 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Carros de taller GARANT con cajones de extensión total y medida modular de cajones de **20 G x 16 G** o 500 x 400 mm (A x P).

Carro de taller n.º 914520 – 914582.

Suministro:

Juego de llaves combinadas estrella/boca n.º 952435 tam. 19: 1 ud.

Surtido de destornilladores n.º 953444 tam. 11: 1 ud.

Surtido de alicates n.º 954208 tam. 5: 1 ud.

Surtido de llaves de vaso n.º 953704 tam. 20: 1 ud.

Surtido de llaves acodadas de 6 caras n.º 953147 tam. 17: 1 ud.

Descripción técnica

Ejecución	para cajón de carro de taller
Cajones superficie útil en G	20×16
Adecuado para mobiliario industrial	Carro de taller
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Juego de llaves combinadas estrella/boca Cantidad de herramientas 19	952435 19
Destornilladores-surtido Cantidad de herramientas 11	953444 11
Surtido de alicates Cantidad de herramientas 5	954208 5
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada Cantidad de herramientas 20	953704 20
Destornillador acodado para Torx® y de 6 caras Cantidad de herramientas 17	953147 17