



## Carro de taller Tool Rebel con surtido de herramientas 9700, 94 piezas, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	689200 1
GTIN	4000896249183
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Ejecución:

**Carro de taller en exclusivo diseño Tool Rebel con 7 cajones (5 planos, 2 altos).** Los 2 cajones planos superiores están equipados con un surtido de herramientas profesionales de 94 piezas de alta calidad, que consta de lo siguiente: destornillador, llave de vaso de 1/4 pulgadas, llave combinada y llave angular. Los 5 cajones restantes se pueden ocupar individualmente.

El surtido de herramientas universal está colocado con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller.

La gran bandeja y la superficie de trabajo están hechas de plástico resistente a los solventes y también están completamente selladas. El cierre centralizado se completa con un cierre cilíndrico dispuesto en el lateral. Las ruedas resistentes al aceite y al ácido se pueden cargar con 250 kg y tienen rodamientos de bolas de precisión y doble anillo de bolas en el rodamiento giratorio.

#### Suministro:

Carro de taller Tool Rebel: 1 ud.

Juego de destornilladores 1, 18 piezas: 1 destornillador para ranura n.º 662200 de cada tam. 4; 5,5; 6,5

1 destornillador para ranura, aislado VDE, n.º 663100 de cada tam. 2,5; 3,5

1 destornillador para ranura, Stubby tam. 5,5 mm

1 destornillador para ranura con cuchilla continua n.º 660300 de cada tam. 5,5; 7

1 destornillador para Phillips n.º 668260 de cada tam. 1; 2; 3  
 1 destornillador para Phillips, Stubby n.º 668260 tam. 2S  
 1 destornillador para Pozidriv n.º 668270 de cada tam. 1; 2  
 1 destornillador para electrónica para Phillips tam. PH0  
 1 destornillador para electrónica para ranuras n.º 664600 tam. 2,5  
 1 garra para tornillo n.º 666425 de cada tam. 1; 3  
 Carraca Zyklop 8000 A, juego de 1/4 pulgada, 37 piezas: 1 carraca Zyklop Speed 1/4 pulgada n.º 632390  
 1 prolongación 1/4 pulgada 75; 150 mm  
 1 articulación cardán 1/4 pulgada  
 1 prolongación 1/4 pulgada "Wobble" longitud 56 mm  
 1 vaso para hexágono exterior de 1/4 pulgada tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm  
 1 inserto de destornillador para Torx® interior 1/4 pulgada de cada tam. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40  
 1 inserto de destornillador para hexágono interior 1/4 pulgada, longitud 28 mm, de cada tam. 3; 4; 5; 6; 8 mm  
 1 inserto de destornillador para hexágono interior 1/4 pulgada, longitud 100 mm, de cada tam. 4; 5; 6; 8 mm  
 Juego Joker 1 6003, 19 piezas: 1 llave combinada Joker 6003 n.º 613800 de cada tam. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24  
 1 abridor de botellas  
 Juego llave acodada 1, 20 piezas: 1 juego de destornillador acodado para hexágono interior con cabeza esférica, 9 piezas, tam. métrico 1,5 – 10  
 1 juego de destornillador acodado para Torx® interior con cabeza esférica, 9 piezas, tam. TX8 – TX40  
 1 magnetizador n.º 666451 tam. 1  
 1 cinta métrica de bolsillo STABILA (3 metros)

**Nota:****La herramienta se suministra suelta.****Descripción técnica**

Cajón profundidad útil	398 mm
Cantidad de cajones	7
Anchura	785 mm
Profundidad	518 mm
Cajón anchura útil	522 mm
Altura	1020 mm
Quality Dress	Carro de taller Tool Rebel 9700

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	25 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Tipo de producto	Carros de taller

## Accesorios

Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 5,5 mm	660300 5,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 4 mm	662200 4
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613800 8
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613800 14
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613800 13
Destornillador para ranura, con mango Kraftformy capuchón de golpe Anchura de filo b 7 mm	660300 7
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 3	668260 3
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 5,5 mm	662200 5,5
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613800 11
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613800 6
Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1	668270 1
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613800 19
Destornillador para electrónica para ranura Kraftform-Micro Anchura de filo b 2,5 mm	664600 2,5

Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613800 12
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613800 17
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613800 16
Soporte para tornillo Tipo 1	666425 1
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 1	668260 1
Destornillador normalizado para ranura, con mango Kraftform Anchura de filo b 6,5 mm	662200 6,5
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613800 18
Soporte para tornillo Tipo 3	666425 3
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613800 15
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613800 10
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613800 20
Destornillador para Phillips, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2	668260 2
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm	663100 2,5
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 1/4 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	632390
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613800 22
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613800 21
Destornillador para Pozidriv, con varilla redonda de acero Tamaño de ranura en cruz 2	668270 2
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613800 7
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613800 24