


Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, Cantidad de herramientas: 29



Datos de pedido

Número de pedido	955161 29
GTIN	4067263103066
Clase de artículo	91A

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955161: 1 ud.

Vaso de seis caras GARANT 1/4 pulgada n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 ud. cada

Vaso de punta para ranura HOLEX 1/4 pulgada n.º 631613 tam. 3,5; 5,5: 1 ud. cada

Vaso de punta para Phillips HOLEX 1/4 pulgada n.º 631623 tam. 1; 2: 1 ud. cada

Vaso de punta de 6 caras GARANT 1/4 pulgada, largo, n.º 631729 tam. 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 ud. cada

Carraca reversible GARANT 1/4 pulgada n.º 632025 tam. 1/4: 1 ud.

Prolongación GARANT 1/4 pulgada n.º 632429 tam. 50; 100: 1 ud. cada

Mango encajable GARANT 1/4 pulgada n.º 632829 tam. 146: 1 ud.

Mango transversal GARANT 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116: 1 ud.

Articulación cardán GARANT 1/4 pulgada n.º 633529 tam. 1/4: 1 ud.

Descripción técnica

Anchura	383 mm
Cantidad de herramientas	29
Profundidad	115 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Tablero de sombras	115 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 955161	952001 955161
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631029 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631029 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 12 mm	631029 12
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631029 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 14 mm	631029 14
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 3,5 mm	631029 3,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631029 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631029 4,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631029 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631029 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631029 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631029 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631029 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631029 9
Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 3,5 mm	631613 3,5
Vaso de punta para ranura, 1/4 pulgada Anchura de lámina cortante 5,5 mm	631613 5,5
Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 1	631623 1
Vaso de punta para Phillips, 1/4 pulgada Tamaño de ranura en cruz 2	631623 2

Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 2,5 mm	631729 2,5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 3 mm	631729 3
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 4 mm	631729 4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 5 mm	631729 5
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadalongo Hexágono 6 mm	631729 6
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632025 1/4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 100 mm	632429 100
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632429 50
Mango encajable, 1/4 pulgada Longitud total 146 mm	632829 146
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633529 1/4