


**Garant****Cono de expansión hidráulica BASIC corto, fino, forma AD, BT 30, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303471 6
GTIN	4067263239642
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- **Concentricidad  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**
- **Posibilidad de regulación de longitud axial (recorrido de ajuste  $V = 10 \text{ mm}$ ).**
- **Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.**
- **Presión del refrigerante hasta 80 bar.**

**Aplicación:**

Para taladrar, escariar y fresado de acabar.

**Condiciones del suministro:**

Incl. tornillo de ajuste longitudinal y llave hexagonal con mango transversal.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, cono reductor n.º 302135 – 302187.

**Descripción técnica**

Voladizo $L_1$ incl. cuello	63 mm
Ø de sujeción $D_1$	6 mm
Rosca M	M5
Ø $D_2$	26 mm
Ø exterior D	46 mm
Longitud de voladizo medida A	55 mm

L <sub>2</sub>	43 mm
Adaptador	BT 30
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Refrigeración interior	sí, con máx. 80 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica