

Yale

Bomba hidráulica manual HPS, Cantidad de peldaños / volumen de tanque: 2/4l



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 086050 2/4 |
| GTIN | 4025092159111 |
| Clase de artículo | 08Y |

Descripción

Ejecución:

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Bombas manuales de 2 etapas **con marcha rápida** (excepto tam. 1 / 0,7). La conmutación de la 1.ª a la 2.ª etapa se realiza automáticamente. **Regulables con válvulas limitadoras de presión de 0 – 700 bar. Construcción totalmente metálica** con válvula de salida compacta de ajuste preciso, tornillo de purga de aire y de carga de aceite, así como ojo de suspensión en la palanca manual.

Suministro:

Incluye carga de aceite, sin manómetro.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.

Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|---------|
| Número de grados de presión | 2 |
| Volumen de depósito utilizable | 4000 ml |

| | |
|--|-------------------------|
| Capacidad volumétrica carrera de carga (2.º nivel) | 2 ml |
| Capacidad volumétrica carrera de vacío (1.º nivel) | 11 ml |
| Peso | 13 kg |
| Tipo de producto | Bomba manual hidráulica |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Unidad de manómetro GYA-63 Intervalo de indicador 0-1000 bar | 086087 0-1000 |
|--|---------------|