

**Cable de prolongación para F, B, PL, CZ, 250 V, Tipo: 10N****Datos de pedido**

Número de pedido	081183 10N
GTIN	4003644009329
Clase de artículo	08B

**Descripción****Ejecución:****Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).**

Con tomas de corriente para los **países F, B, PL, CZ**. Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.

**Cable de goma de neopreno** con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

**Función:**

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

**Descripción técnica**

Clase de cable	H07RN-F
Estructura de cable	3G1,5
Material cable	Neopreno
Longitud de cable	10 m

Adecuado para países	F; B; PL; CZ
Tipo	10N
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	E
Atributo del nombre de producto	250 V
Tensión de red	250 V
Tipo de producto	Cable de prolongación

---

## Accesorios

Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL	081191 XL
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L	081191 L