

Yale

Polipasto de cadena eléctrico CPV VEGO, Tipo: 2-4



Datos de pedido

Número de pedido	086035 2-4
GTIN	2050001790910
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Polipasto de cadena eléctrico con **gancho de carga** de construcción robusta y fiable. El **interruptor de fin de carrera** integrado para la posición más alta y más baja del gancho alarga la vida útil del acoplamiento de fricción, del motor y de la carcasa. Grupo motor 1 Am, duración de conexión 50 % con una velocidad, tensión de servicio estándar (400 V / 50 Hz). Mayor seguridad de funcionamiento gracias al control de contactor de 42 V, interruptor de mando encapsulado con tipo de protección IP65, motores IP55.

Nota:

Versiones con 2 velocidades (carrera fina), otras alturas de elevación, chasis, recolector de cadenas, radio y modelo de 230 V a petición.

Descripción técnica

Acoplamiento a fricción ajustable	sí
Grupo mecanismo de accionamiento según FEM/ISO	1AM
Número de tramos de cadena	2
Capacidad de carga	2000 kg

Capacidad de carga t	2 t
Apagado final automático	sí
Tipo	2-4
Velocidad de elevación	4 m/min
Altura de elevación normal	3 m
Peso	63 kg
Tipo de producto	Equipo elevador