

Garant**Broca de centrar CN, 90°, Ø Ds: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	231500 10
GTIN	4045197220455
Clase de artículo	21Y

Descripción

Ejecución:
Con mango cilíndrico.

Descripción técnica

Tamaño de plaquita	10
Tamaño de plaquita	10G
Código ISO plaquita de corte	SOGT 0802
Ø de mango D _s	10 mm
Ø máximo taladro d ₁	10 mm
Longitud total L _{tot}	90 mm
Tornillo para plaquita	231540 TX8 (2,0 Nm)
Profundidad de perforación máxima l ₁	4 mm
Número de filos Z	1
Mango	DIN 1835 B
Broca de centrar adecuada para forma de placa	90
Broca de centrar adecuada para forma de placa	Radio
Atributo del nombre de producto	90°
Refrigeración interior	no
Ángulo de punta	90 grados

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Tornillo de apriete Torx® Accionamiento TX8

231540 TX8

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de
1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX8

674248 TX8

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500