

## Cable de prolongación, 250 V, Tipo: 5N



### Datos de pedido

Número de pedido	081182 5N
GTIN	4007123560127
Clase de artículo	08B

### Descripción

#### Ejecución:

**Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).** Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.

**Cable de goma de neopreno** con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

#### Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing > 1$  mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

### Descripción técnica

Material cable	Neopreno
Tipo	5N
Longitud de cable	5 m
Clase de cable	H07RN-F
Estructura de cable	3G1,5

Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua	Categoría 2 (K2) según BGI
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Atributo del nombre de producto	250 V
Tensión de red	250 V
Tipo de producto	Cable de prolongación

## Accesorios

Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo S	081191 S
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo L	081191 L
Sistema de suspensión de cable CableFix Tipo XL	081191 XL