

Yale

Cilindro universal YS, Fuerza de compresión/elevación (t/mm): 5/75



Datos de pedido

Número de pedido	086060 5/75
GTIN	4025092150026
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Todos los elementos montados y adosados corresponden a la **serie de normas métrica**, lo que simplifica considerablemente los trabajos de montaje y mantenimiento, así como la adquisición de repuestos. **Compatibles al 100 %** con todos los sistemas hidráulicos de 700 bar habituales en el mercado.

Los cilindros universales se distinguen por su excelente **estabilidad contra cargas laterales**; disponen de una recuperación por muelle y una única conexión de manguera.

Aplicación:

Para todos los trabajos de presión en los que se precisa fuerza elevada y dimensiones reducidas. Ideal para el uso en dispositivos y en prensas de taller gracias a las roscas de fijación métricas de serie. **Utilizables en todas las posiciones.**

Suministro:

Incl. conexión de presión 3 / 8 - NPT. La entrega se realiza en estado listo para el uso, incluidos manguito de acoplamiento, pieza de presión de acero templado (punzón) y rosca de fijación **sin** líneas de conexión ni adaptadores.

Nota:

Los sistemas cerrados son premontados, llenados y purgados en fábrica.

Bomba hidráulica manual: ver n.º 086050, tubo flexible hidráulico n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descripción técnica

Volumen de aceite	53 ml
Presión máxima	50 kN
Peso	1,5 kg
Altura de elevación	75 mm
Longitud retraído	157 mm
Ø exterior del cilindro	42 mm
Tipo de producto	Cilindro hidráulico

Accesorios

Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 1/0,7 l	086050 1/0,7
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 2 m	086081 2
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/2 l	086050 2/2
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 3 m	086081 3
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 6 m	086081 6
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/0,7 l	086050 2/0,7
Bomba hidráulica manual HPS Cantidad de peldaños / volumen de tanque 2/4 l	086050 2/4
Tubo flexible hidráulico HHC con montaje / llenado en fábrica Longitud 1 m	086081 1