

Garant

Fresas de disco / cortadoras con mango cilíndrico HSS ancho ap = 2,2 mm, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	218412 50/4
GTIN	4045197533487
Clase de artículo	21P

Descripción**Ejecución:**

Sistema de fresas cortadoras de alto rendimiento con variabilidad de combinación de tope y **hoja de acero económica** o tope y **hoja de HSS de alta precisión resistente a altas temperaturas.**

Aplicación:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una repetición muy precisa en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente hoja HSS.

Texto publicitario uso:

Para el fresado de ranuras y cortes. Para una gran precisión de repetición en la fabricación en serie, utilizar preferiblemente una hoja HSS.

Número de pedido: 218440 a 218444 (véase el catálogo principal)

Atención:

La llave de montaje n.º 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

Fresa de disco / fresa cortadora disponible hasta Ø D = 200 mm.

Las hojas de recambio HSS se pueden pedir como accesorios.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	XC.. 1119
Ø de mango D _s h6	25 mm

Ø de corte D_c	50 mm
Ø cuello d_1	24,5 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 2,2 mm	95,5 mm
Longitud total L_{tot} para a_p 1,5 mm	94,9 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	12,75 mm
Longitud collar L_1	36 mm
Número de filos Z	4
Anchura a_p	2,2 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Material de corte	HSS
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Fresa de disco