

Garant**Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, Ø D / Zef: 50/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

Aplicación:

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

Nota:

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø de mango D_s h6	32 mm
Longitud total L_{tot}	120 mm
Ø de corte D_c	50 mm
Altura ranura a_p	22 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	2
Longitud de voladizo L_1	56 mm
Plaquita de corte adecuada	SP.T 120408

Ø cuello d ₁	27 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Número de plaquitas de corte	4
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de ranuras

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848