

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Tipo: ALU**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.º 215800 – 215870.

Contenido:

50 × 215939 ALU

Nota:

Valores aproximativos de aplicación

Para $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 4,8$ mm.

Descripción técnica

Avance f_z por diente	0,12 mm
Código ISO plaquita de corte	APHT 100305 FR
Clase	HU7815
Material de corte	HM
Grosor de plaquita	3,5 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	700 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	600 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
CuZn	adecuado	500 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		

Accesorios

APHT 100305 FR Tipo ALU

215939 ALU