

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Tipo: ST900**

## Datos de pedido

Número de pedido	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Clase de artículo	GGN

## Descripción

**Ejecución:**

6 filos proporcionan una gran rentabilidad a un precio reducido por filo.

**Idóneo para:**

Fresa angular de 90° GARANT del n.º 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.º 215102.

**Contenido:**

50 × 215185 ST900

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Descripción técnica

Contenido	50
Avance $f_z$ por diente	0,18 mm
Código ISO plaquita de corte	XNEX 080608
Clase	HB7525
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	4 mm
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	335 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	280 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		

## Accesorios

XNEX 080608 Tipo ST900

215185 ST900