

**Garant****Fresa para ranuras en T, Mango Weldon, Ø D / Zef: 21/1mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Fresa de mango con superficie de apriete y refrigeración interior. Fuerte estrechamiento en la zona activa para permitir la entrada en las rendijas más estrechas. Tratamiento de superficie anticorrosivo.

**Aplicación:**

Para fresar ranuras y cortes según DIN 650.

**Nota:**

Trabajar preferiblemente con refrigeración interior para asegurar la evacuación óptima de la viruta. Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	SP.T 060304
Longitud de voladizo $L_1$	26 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	1
Ø de mango $D_s$ h6	16 mm
Longitud total $L_{tot}$	76 mm
Ø cuello $d_1$	11 mm
Ø de corte $D_c$	21 mm

Altura ranura a <sub>p</sub>	9 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Número de plaquitas de corte	2
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de ranuras

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219840
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2