

**Garant****Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160612/50**

### Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 160612/50
GTIN	4067263092407
Clase de artículo	GGN

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance $f$	0,25 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 5,5 mm
Cantidad	50
Contenido	250170 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

CNMG 160612 Clase HB7020

250170 HB7020