

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120404/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 120404/50
GTIN	4067263092308
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 4,25 mm
Cantidad	50
Contenido	250156 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 120404 Clase HB7020

250156 HB7020