

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 190616/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 190616/50
GTIN	4067263092445
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	1,6 - 6,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	50
Contenido	250174 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 190616 Clase HB7020

250174 HB7020