

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 09T304/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2530 09T304/30
GTIN	4067263092476
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	250188 HBT020
Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 09T304 Clase HBT020

250188 HBT020