

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 120412/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2531 120412/30
GTIN	4067263092599
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250324 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 260 mm/min
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 4,25 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 120412 Clase HB7020

250324 HB7020